


(流量) L/min



图表上A点是金宝Polyflux6LR可复用透析器在静压1.5kg/cm²、动压0.9kg/cm²时的流量值，近似于孔径4.2×长220管的流量。

所列曲线近似公式中，表现了通道截面积的减少对流量的影响。

分析：抛物线顶端较平缓，所以透析器小部分堵塞对流量影响不大，而小部分堵塞要靠大流量冲洗，才能冲走堵塞物。

以上分析符合伯努利方程中的动能（压力、流量）、通道断面积及动能损失的关系等式。”